

Base de conexão CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Cód. do item: 565705

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	(incluso base elétrica e tecnologia de conexão) 50 x 107 x 70 mm
Tipo de fixação	em base elétrica CPX-M-GE.
Peso do produto	120 g
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	95% sem condensação
Grau de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão (em estado instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme diretiva de proteção Ex da UE (ATEX)
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos EX do Reino Unido
Proteção contra explosão	Zona 0 (BR) Zona 0 (IEC-EX) Zona 20 (BR) Zona 20 (IEC-EX) Zona 22[20] (UKEX) Zona 2[0] (UKEX)
Categoria ATEX gás	II (1) G
Categoria ATEX Poeira	II (1) D
Certificação de proteção Ex de fora da UE	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Tipo de proteção contra a ignição para gás	[Ex ia Ga] IIC
Tipo de proteção Ex contra explosão de poeira	[Ex ia Da] IIIC
Temperatura ambiente Ex	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Órgão certificador	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA

Característica	Valor
Conexão elétrica	4 pinos 4 soquetes Codificação A M12x1 conector redondo
Quantidade de entradas	8