

Base de conexão CPX-P-AB-4XM12-4POL

Cód. do item: 565706

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	(incluso base elétrica e tecnologia de conexão) 50 x 107 x 70 mm
Tipo de fixação	em base elétrica CPX-M-GE.
Peso do produto	120 g
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	95% sem condensação
Grau de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão (em estado instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA
Conexão elétrica	4 pinos 4 soquetes Codificação A M12x1 conector redondo