

Régua de fixação NECU-L3G8-C1

Cód. do item: 565712

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência de conexão	100
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	36 g
Conexão elétrica	8 pinos Terminal com mola Conector macho reto
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	12 A
Resistência à tensão de choque	4 kV
Seção transversal	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Material corpo	PA
Cor corpo	preto
Material dos pinos de contato	Liga de cobre Estanhado