


Placa cega VABB-L1-10-S

Cód. do item: 566462

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	10.5 mm
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificação	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	10 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material placa cega	PA