

Régua de conexões VABM-L1-10W-G18-3

Cód. do item: 566583

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	10.5 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	16
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx., montagem em trilho DIN	1.5 Nm
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.45 Nm
Torque de aperto máx., montagem em parede	3 Nm
Peso do produto	135 g
Conexão do ar de comando 12/14	M5
Conexão do escape de piloto 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M5
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	M5
Conexão pneumática 5	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio