

Régua de conexões VABM-L1-10W-G18-12

Cód. do item: 566591

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Largura do módulo | 10.5 mm |
| Quantidade máx. de posições da válvula | 16 |
| Pressão operacional | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Certificação | Marca RCM c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Torque de aperto máx., montagem em trilho DIN | 1.5 Nm |
| Torque de aperto máx. da fixação da válvula | 0.45 Nm |
| Torque de aperto máx., montagem em parede | 3 Nm |
| Peso do produto | 387 g |
| Conexão do ar de comando 12/14 | M5 |
| Conexão do escape de piloto 82/84 | M5 |
| Conexão pneumática 1 | G1/8 |
| Conexão pneumática 2 | M5 |
| Conexão pneumática 3 | G1/8 |
| Conexão pneumática 4 | M5 |
| Conexão pneumática 5 | G1/8 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material régua de conexões | Liga de alumínio |