


# Cabo com conector NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

Cód. do item: 566662

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Identificação do cabo	sem suporte de placa
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	4 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Diagrama de conexões S
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	2
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Trava de encaixe
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	2 fios simples
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	2
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	2
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...60 V
Intensidade de corrente a 40 °C	3 A
Comprimento do cabo	0.5 m
Propriedade de cabo	Padrão
Diâmetro do cabo	1.3 mm
Estrutura do cabo	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Seção transversal de condutor	0.14 mm <sup>2</sup>
Extremidades do fio	corte arredondado
Grau de proteção	IP40
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	em conformidade diretiva UE-RoHS
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material corpo	POM
Cor corpo	preto
Material dos pinos de contato	Liga de cobre Estanhado
Material do isolamento	PVC