


Cabo com conector NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2

Cód. do item: 566665

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Identificação do cabo | sem suporte de placa |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Peso do produto | 31 g |
| Conexão elétrica 1, função | Lado dos dispositivos de campo |
| Conexão elétrica 1, tipo de construção | angular |
| Conexão elétrica 1, tipo de conexão | Soquete |
| Conexão elétrica 1, saída do cabo | reto |
| Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão | Diagrama de conexões S |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios | 2 |
| Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados | 2 |
| Conexão elétrica 1, tipo de fixação | Trava de encaixe |
| Conexão elétrica 2, função | Lado do controlador |
| Conexão elétrica 2, tipo de conexão | 2 fios simples |
| Conexão elétrica 2, técnica de conexão | Sem conector |
| Conexão elétrica 2, número de pinos/fios | 2 |
| Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados | 2 |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC | 0 V...60 V |
| Intensidade de corrente a 40 °C | 3 A |
| Comprimento do cabo | 5 m |
| Propriedade de cabo | Padrão |
| Diâmetro do cabo | 1.3 mm |
| Estrutura do cabo | 2 x 0,14 mm ² |
| Seção transversal de condutor | 0.14 mm ² |
| Extremidades do fio | corte arredondado |
| Grau de proteção | IP40 |
| Observação sobre o grau de proteção | No estado montado |
| Temperatura ambiente | -5 °C...60 °C |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | em conformidade diretiva UE-RoHS |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |

| Característica | Valor |
|-------------------------------|----------------------------|
| Material corpo | POM |
| Cor corpo | preto |
| Material dos pinos de contato | Liga de cobre Estanhado |
| Material do isolamento | PVC |