

Base de conexão elétrica VAVE-L1-1VH3-LP

Cód. do item: 566715

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão de polaridade	Bipolar
Funções adicionais	Supressão de arcos voltaicos
Indicação de estado do sinal	LED
Tensão nominal de trabalho CC	12 V 24 V
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Grau de poluição	3
Temperatura ambiente ampliada	-5 - 60 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	1.5 g
Conexão elétrica	2 pinos Soquete
Conexão do cabo de terra	não disponível
Tipo de fixação	Clipe
Cor corpo	preto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA