

Base de conexão elétrica VAVE-L1-1H2-LR

Cód. do item: 566716

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão de polaridade	Para tensão de alimentação
Funções adicionais	Supressão de arcos voltaicos Redução de corrente de retenção
Indicação de estado do sinal	LED
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Grau de poluição	3
Certificação	Marca RCM
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	1.5 g
Conexão elétrica	2 pinos Soquete
Conexão do cabo de terra	não disponível
Tipo de fixação	Clipe
Cor corpo	preto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA