

# Base de conexão elétrica VAVE-L1-1VL4-LP

Cód. do item: 566725

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão de polaridade	Bipolar
Funções adicionais	Supressão de arcos voltaicos
Indicação de estado do sinal	LED
Tensão nominal de trabalho CC	12 V 24 V
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Grau de poluição	3
Temperatura ambiente ampliada	-5 - 60 °C
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	33.5 g
Seção transversal	0.14 mm <sup>2</sup>
Conexão elétrica	Filamento
Comprimento do cabo	5 m
Extremidades do fio	Terminal para cabos
Conexão do cabo de terra	não disponível
Tipo de fixação	Clipe
Cor corpo	preto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA