

Silenciador U-3/4-B-NPT

Cód. do item: 566823

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Vazão do escape	11834 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	81 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso do produto	128 g
Conexão pneumática	3/4 NPT
Material do inserido do amortecedor	PE
Material do munhão aparafusado	Alumínio
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio