

Módulo de medição CPX-CMIX-M1-1

Cód. do item: 567417

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	50 x 107 x 55 mm
Diagnóstico	Diagnóstico orientado a canal e módulo
Proteção contra curto-circuito	sim
Diagnóstico específico de dispositivo	Subtensão dos módulos Sistema de medição de subtensão por display local de 7 segmentos
Número máx. de módulos	9
Indicação	Indicação de sete segmentos
Indicações de estado.	LED amarelo = PL(Power Last) LED vermelho = erro
Amplitude de tensão de funcionamento CC	18 V...30 V
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Backup em caso de falta de energia	10 ms
Consumo de corrente com tensão operacional nominal	80 mA
Certificação	C-Tick
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 95 % sem condensação
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	140 g
Eixos por string	1
Número de strings	1
Comprimento máximo do cabo	30 m
Conexão elétrica da interface de controle	Soquete M9 5 pinos
Interface de controle	Digital CAN-Bus com protocolo Festo
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA