

Tubo flexível PEN-U

Cód. do item: 567448

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo, polegadas	5/8
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia em aplicações com taxas de ciclo mais altas
Condições de teste do tubo flexível	Adequação para corrente de energia: > 5 milhões de ciclos, de acordo com a FN 942021
Pressão de operação dependente da temperatura	-14,4 psi...58 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 °F...140 °F
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 5/8" "
Cor	azul marrom Amarelo Verde natural vermelho preto prata branco
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE