


Placa isoladora de pressão vertical VMPA1-HS

Cód. do item: 567805

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	10 mm
Posição de instalação	Indiferente
Encadeamento vertical pneumático	Bloqueio para 1
Pressão operacional	3 bar...8 bar
Vazão nominal normal da ventilação	103 l/min
Vazão nominal padrão de exaustão	213 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	60 g
Tipo de fixação do encadeamento vertical	na sub-base Em base de montagem individual
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio Reforçado com PA