

# Tubo flexível PEN-1/4-SW-150-CB

Cód. do item: 569883

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo, polegadas	1/4
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,085 Feet
Raio de curvatura mín.	0,041 Feet
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia em aplicações com taxas de ciclo mais altas
Condições de teste do tubo flexível	Adequação para corrente de energia: > 5 milhões de ciclos, de acordo com a FN 942021
Pressão de operação dependente da temperatura	-14,4 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] Água conforme explicação de fabricante <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-22 °F...140 °F
Peso do produto de acordo com comprimento	oz/ft
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 1/4" "
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE