

# Tubo flexível PLN-3/8-SW-150-CB

Cód. do item: 569909

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo, polegadas	3/8
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,187 Feet
Raio de curvatura mín.	0,115 Feet
Pressão de operação dependente da temperatura	-14,4 psi...203 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] Água conforme explicação de fabricante <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-22 °F...176 °F
Peso do produto de acordo com comprimento	oz/ft
Conexão pneumática	Para Ø externo de conexão por encaixe 3/8" "
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE