

Tubo flexível PLN-5/8-SW-150-CB

Cód. do item: 569911

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo, polegadas	5/8
Raio de curvatura relevante para a vazão	0,311 Feet
Raio de curvatura mín.	0,197 Feet
Pressão de operação dependente da temperatura	-14,4 psi...203 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-:] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura ambiente	-22 °F...176 °F
Peso do produto de acordo com comprimento	oz/ft
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 5/8" "
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PE