

Placa cega VABB-L1-14

Cód. do item: 569989

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Largura do módulo | 16 mm |
| Pressão operacional | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Certificação | Marca RCM c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso do produto | 23.9 g |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material placa cega | Liga de alumínio |