

Base de conexão elétrica CAPC-F1-E-M12

Cód. do item: 570042

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	50 x 148 x 28 mm
Interface Fieldbus	2x bucha M12 5 polos
Amplitude de tensão de funcionamento CC	18 V...30 V
Alimentação de tensão máxima	4 A
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Certificação	c UL us - Listed (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	85 g
Comprimento do cabo	20 m
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA