


Tube flexível PUN-V0-4X1-BL-C

Cód. do item: 570350

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Diâmetro externo | 4 mm |
| Raio de curvatura relevante para a vazão | 20 mm |
| Diâmetro interno | 2 mm |
| Raio de curvatura mín. | 10 mm |
| Propriedades do tubo flexível | Adequado para corrente de energia |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi |
| Pressão de operação dependente da temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Observação sobre pressão de operação | Água: máx. 0,6 MPa a no máx. 50 °C |
| Certificação | TÜV |
| Órgão certificador | B 013277 0506 00 |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (na forma líquida, sem gelo) |
| Material de teste de fogo | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75 mm) |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -35 °C...60 °C |
| Observação em relação à temperatura ambiente | Unpressurised use up to 90 °C |
| Peso do produto de acordo com comprimento | 0.012 kg/m |
| Conexão pneumática | para Ø externo da conexão rápida 4 mm |
| Cor | azul |
| Observação sobre cor | devido à proteção contra chamas, desvio para cor padrão |
| Dureza Shore | D 54 +/-3 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material do tubo flexível | TPE-U(PU) |