

# Tube flexível PUN-V0-14X2-BL-C

Cód. do item: 570352

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	14 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	70 mm
Diâmetro interno	9.8 mm
Raio de curvatura mín.	45 mm
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar -13.775 psi...130.5 psi
Observação sobre pressão de operação	Água: máx. 0,6 MPa a no máx. 50 °C
Certificação	TÜV
Órgão certificador	B 013277 0506 00
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (na forma líquida, sem gelo)
Material de teste de fogo	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Observação em relação à temperatura ambiente	Unpressurised use up to 90 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.096 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 14 mm
Cor	azul
Observação sobre cor	devido à proteção contra chamas, desvio para cor padrão
Dureza Shore	D 54 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	TPE-U(PU)