

# Tubo flexível PAN-MF-8X1-SW

Cód. do item: 570359

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	8 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	50 mm
Diâmetro interno	6 mm
Raio de curvatura mín.	35 mm
Norma correspondente	DIN 73378-PA12-PHL
Propriedades do tubo flexível	Adequado para corrente de energia
Pressão de operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-] Óleo mineral
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Peso do produto de acordo com comprimento	0.022 kg/m
Conexão pneumática	para Ø externo da conexão rápida 8 mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 65 +/-3
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do tubo flexível	PA12-P