

# Conector MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Cód. do item: 570367

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Tipo de fixação	na válvula solenoide com parafuso central M2,5
Conexão elétrica	3 pinos Soquete angular Forma C conforme DIN EN 175301-803 formato quadrado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...24 V
Intensidade de corrente a 40 °C	6 A
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Cabo de conexão	M12
Diâmetro permitido do cabo	4 mm...6 mm
Seção transversal	0.25 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 °C...125 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Material corpo	Reforçado com PA
Material vedações	HNBR