


Módulo de alimentação VMPAL-SP

Cód. do item: 570774

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	23.2 mm
Comprimento	107.3 mm
Estrutura de terminal de válvulas	Tamanhos de válvula misturáveis
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de controle MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	50 g
Conexão pneumática 1	para cartucho 20 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do módulo de alimentação	Liga de alumínio Reforçado com PA