


Placa final VMPAL-EPL-SD9-IP40

Cód. do item: 570777

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	43 mm
Comprimento	107.3 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	8
Estrutura de terminal de válvulas	Tamanhos de válvula misturáveis
Número máximo de bobinas de válvula	8
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Pressão de controle MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Pressão do piloto	3 bar...8 bar
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - alta resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP40
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	190 g
Conexão elétrica 1, função	Conector elétrico multipolo
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	9
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa final	Alumínio em fundição injetada Reforçado com PA