


Placa intermediária VABF-S4-1-S

Cód. do item: 570851

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	26 mm
Conforme a norma	ISO 15407-2
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	295 g
Tipo de fixação do encadeamento vertical	na sub-base Em base de montagem individual
Conexão do ar de comando 14	Placa de montagem tamanho 26 mm, conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 1	Placa de conexão tamanho 26 mm conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 4	Placa de montagem tamanho 26 mm, conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 5	Placa de conexão tamanho 26 mm conforme ISO 15407-2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa	Liga de alumínio