


Conector NECU-FCG40-K

Cód. do item: 570895

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Norma correspondente	EN 60603-13
Frequência de conexão	50
Saída de cabo	Reto
Peso do produto	5 g
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão FC
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	40
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Trava de encaixe
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Flange de corte
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	1.5 A
Seção transversal de condutor	0.13 mm ² AWG26
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Material corpo	Reforçado com PBT
Material dos pinos de contato	Bronze Dourado