

Plugue NECU-S-ECG4-HX-Q3

Cód. do item: 570922

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Frequência de conexão	1
Tipo de fixação	com engate
Conexão elétrica	4 pinos Conector reto / borne de corte formato quadrado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	3 A
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Diâmetro do arame individual	0.07 mm
Diâmetro do fio	0.8 mm...1 mm
Seção transversal	0.14 mm ²
Grau de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	2
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	PBT PC
Material dos pinos de contato	Dourado
Isolamento de confiança	PP PVC TPE-E