


Plugue NECU-S-M12G4-D-IS

Cód. do item: 570956

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Proteção contra explosão	Observe as considerações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Frequência de conexão	50
Posição de instalação	Indiferente
Peso do produto	24 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	redondo
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector macho
Conexão elétrica 1, saída do cabo	reto
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M12x1, codificação A, conforme EN 61076-2-101
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	4
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Trava de parafuso com sextavado SW18 e estrias longitudinais
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	2 cabos
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...30 V
Intensidade de corrente a 40 °C	4 A
Resistência à tensão de choque	2,5 kV
Cabo de conexão	Pg11
Diâmetro admissível do cabo	2 x 3 mm ou 2 x 5 mm
Seção transversal	0,75 mm ²
Grau de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 °C...85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Material corpo	PA
Material da porca de aperto	PA

Característica	Valor
Material dos pinos de contato	Latão Bronze branco revestido