


Plugue FBS-SCRJ-PP-GS

Cód. do item: 571017

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	60 g
Observação da interface Fieldbus	PROFINET LWL
Especificação do cabo de Ethernet	Cabo de fibra óptica Fibra de polímero de 980/1000 µm Diâmetro do fio individual 2,2 mm
Diâmetro permitido do cabo	6.5 mm...9.5 mm
Grau de proteção	IP65 IP67 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C...70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Zinco fundido níquelado
Material vedações	NBR TPE