


Base de conexão CPX-AB-1-7/8-DN

Cód. do item: 571052

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensões L x C x A | 65,5 x 30,5 x 62 mm |
| Tipo de fixação | com orifício de passagem |
| Peso do produto | 205 g |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 °C...70 °C |
| Grau de proteção | IP65 IP67 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Liga de alumínio |
| Interface Fieldbus | Soquete Sub-D, 9 pinos |
| Conexão elétrica | 5 pinos Conector redondo 7/8" " |