

Guia passiva ELFR-...-55- -

Cód. do item: 571437

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Curso de trabalho | 50 mm...1500 mm |
| Tamanho | 55 |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Guia | Guia deslizante Guia com esferas recirculantes |
| Estrutura | Guia passiva sem atuador |
| Aceleração máx. | 50 m/s ² |
| Velocidade máxima | 1 m/s...3 m/s |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 - sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...50 °C |
| Torques superficiais 2º grau ly | 38300 mm ⁴ |
| Torques superficiais 2º grau lz | 41180 mm ⁴ |
| Força máx. Fy | 300 N |
| Força máx. Fz | 300 N |
| Resistência máx. ao deslocamento sem carga | 10 N |
| Vida útil de referência | 5000 km |
| Suplemento de massa movida por curso de 10 mm | 0 g |
| Peso básico com curso de 0 mm | 4550 g |
| Suplemento de peso por curso de 10 mm | 77 g |
| Material do perfil | Liga de alumínio Anodizado |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material da tampa do acionamento | Liga de alumínio anodizado |
| Material do trilho da guia | Aço |
| Material do carro | Liga de alumínio anodizado |