


Transmissor de pressão SPTE-P10R-Q3-B-2.5K

Cód. do item: 571481

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Certificação | Marca RCM c UL us - Recognized (OL) |
| Marca CE (ver declaração de conformidade) | conforme a diretiva EU-EMV em conformidade diretiva UE-RoHS |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação do Reino Unido para EMV conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido |
| Órgão certificador | UL E322346 |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Variável de medição | Pressão relativa |
| Princípio de medição | Sensor de pressão Piezo-resistivo |
| Valor inicial da faixa de medição de pressão | 0 MPa 0 bar 0 psi |
| Valor final da faixa de medição de pressão | 1 MPa 10 bar 145 psi |
| Pressão de sobrecarga | 1.5 MPa 15 bar 217.5 psi |
| Meio de operação | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Funcionamento com lubrificação possível |
| Temperatura do meio | 0 °C...50 °C |
| Temperatura ambiente | 0 °C...50 °C |
| Precisão em ± % FS | 3 %FS |
| Repetibilidade in ± %FS | 0.3 %FS |
| Coeficiente de temperatura em ± %FS/K | 0.05 %FS/K |
| Saída analógica | 1 - 5 V |
| Tempo de ascensão | 1 ms |
| Resistência de carga mín. da saída de tensão | 15 kOhm |
| Proteção contra curto-circuito | para todas as conexões elétricas |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC | 10 V...30 V |
| Proteção contra inversão de polaridade | para todas as conexões elétricas |

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Conexão elétrica | 3 fios Cabo Sem conector |
| Comprimento do cabo | 2.5 m |
| Tipo de fixação | Com acessórios |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Conexão pneumática | QS-3 |
| Peso do produto | 35 g |
| Material corpo | Reforçado com PA |
| Material do anel de vedação | FPM NBR |
| Grau de proteção | IP40 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 - resistência moderada à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Categoria para sala limpa | Classe 4, conforme ISO 14644-1 |