

Espigão N-1-P-19

Cód. do item: 572260

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	16.5 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Formato reto
Tamanho do recipiente	1
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7::-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	67.6 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø interno de 19 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio anodizado