

Estrangulador fixo VMPA1-FT-NW1.0-10

Cód. do item: 572547

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função do regulador de pressão
Conexão pneumática 1	Placa de conexão
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo nominal normal na direção da regulagem	36 l/min...41 l/min
Pressão operacional	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Dímetro nominal	1 mm
Posição de instalação	Indiferente
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...40 °C
Temperatura do meio	-5 °C...60 °C
Peso do produto	0.06 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do parafuso vazado	Liga de alumínio