

Conexão rápida em L longa QBMLL-10-32-UNF-1/4-U

Cód. do item: 573064

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Diâmetro nominal	0,098 in
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel de vedação
Posição de instalação	Indiferente
Formato	Forma em L, longo
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	1,11 ft-lbf
Peso do produto	255 oz
Tipo de fixação	Sextavado externo 5/16
Conexão pneumática 1	Rosca macho 10-32 UNF-2A
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com Ø externo de 1/4" "
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 °F...140 °F
Cor anel de desengate	cinza
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão, niquelado PBT
Material do anel de desengate	POM
Material de vedação do tubo flexível	NBR
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga