

Adaptador VAVE-C8-1R1

Cód. do item: 573194

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Indicação de estado do sinal	LED
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posição de instalação	Indiferente
Torque de aperto	0.25 Nm
Peso do produto	3.5 g
Conexão elétrica	4 pinos / 2 pinos M8 / - Conector macho/soquete
Conexão do cabo de terra	não disponível
Tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	PA
Material dos pinos de contato	Bronze