


Placa intermediária VABF-S4-2-S

Cód. do item: 573200

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	18 mm
Conforme a norma	ISO 15407-2
Posição de instalação	Indiferente
Pressão operacional	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Grau de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	203.5 g
Tipo de fixação do encadeamento vertical	na sub-base Em base de montagem individual
Conexão do ar de comando 14	Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 1	Placa de montagem tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 4	Placa de conexão tamanho 18 mm conforme ISO 15407-2
Conexão pneumática 5	Placa de conexão tamanho 18 mm, conforme ISO 15407-2
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa	Liga de alumínio