

Réguia de conexões VABM-L1-10HW-G18-10-GR

Cód. do item: 573440

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	10.5 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	10
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente níqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Categoria para sala limpa	Classe 6, conforme ISO 14644-1
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Peso do produto	616 g
Conexão do ar de comando 12/14	M5
Conexão do escape de piloto 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	M7
Conexão pneumática 3	G1/8
Conexão pneumática 4	M7
Conexão pneumática 5	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material réguia de conexões	Liga de alumínio