

Réguas de conexões VABM-L1-14G-G14-8-GR

Cód. do item: 573493

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	16 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	8
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Peso do produto	1323 g
Conexão do ar de comando 12/14	M5
Conexão do escape de piloto 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio