

Régua de conexões VABM-L1-...

Cód. do item: 573605

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	10.5 mm 16 mm 19 mm
Posição de instalação	Indiferente
Quantidade máx. de posições da válvula	24
Certificação	c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Metais com mais de 1% de cobre, zinco ou níquel como o componente principal não são utilizados. As exceções são o níquel em aços, superfícies quimicamente níqueladas, placas de circuito impresso, linhas, conectores elétricos e bobinas
Categoria para sala limpa	Classe 6, conforme ISO 14644-1
Temperatura de armazenamento	-20 °C...60 °C
Conexão do ar de comando 12/14	M5
Conexão do escape de piloto 82/84	M5
Conexão pneumática 1	G1/8 G1/4 G3/8
Conexão pneumática 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material régua de conexões	Liga de alumínio