

Conector de alimentação NEBU-G78W5-K-2-N-LE5

Cód. do item: 573855

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	NFPA/T3.5.29 R1-2007
Identificação do cabo	sem suporte de placa
Frequência de conexão	100
Peso do produto	680 g
Conexão elétrica 1, função	Lado dos dispositivos de campo
Conexão elétrica 1, tipo de construção	redondo
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, saída do cabo	angular
Conexão elétrica 1, observação sobre saída do cabo	A saída do cabo não está de acordo com as normas do setor. Ajustada à capa de proteção CPX.
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	G7/8 codificação conforme NFPA/T3.5.29 R1-2007
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	5
Conexão elétrica 1, pinos/fios ocupados	5
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Trava de parafuso
Conexão elétrica 2, função	Lado do controlador
Conexão elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Sem conector
Conexão elétrica 2, número de pinos/fios	5
Conexão elétrica 2, pinos/fios ocupados	5
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V...300 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V...300 V
Intensidade de corrente a 40 °C	9 A
Resistência à tensão de choque	4 kV
Comprimento do cabo	2 m
Propriedade de cabo	Padrão
Condições de teste cabo	Condições de teste sob consulta
Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos	65 mm
Diâmetro do cabo	8.7 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,2 mm
Estrutura do cabo	5 x 1,5 mm ²
Seção transversal de condutor	1.5 mm ²

Característica	Valor
Grau de proteção	IP65 IP67
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Marca CE (ver declaração de conformidade)	Conforme diretiva de baixa tensão da UE
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para equipamentos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Grau de poluição	3
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material da capa do cabo	TPE-U(PUR)
Cor da capa do cabo	preto
Material corpo	TPE-U(PUR)
Cor corpo	preto
Material da trava de parafuso	Latão niquelado
Material dos pinos de contato	Latão dourado