


Adaptador VMPAL-F20-G1/4

Cód. do item: 573914

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho do recipiente	10
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso do produto	55 g
Conexão pneumática 1	Cartucho de 18 mm
Conexão pneumática 2	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio