

Base de conexão elétrica VAVE-L1-1R8-LR

Cód. do item: 573920

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão de polaridade	Bipolar
Funções adicionais	Supressão de arcos voltaicos Redução de corrente de retenção
Indicação de estado do sinal	LED
Tensão nominal de trabalho CC	24 V
Resistência à tensão de choque	0.8 kV
Grau de poluição	3
Certificação	Marca RCM
Marca CE (ver declaração de conformidade)	conforme a diretiva EU-EMV
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentação do Reino Unido para EMV
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posição de instalação	Indiferente
Torque de aperto máx.	0.27 Nm
Peso do produto	3.2 g
Conexão elétrica	3 pinos / 2 pinos M8 / - Conector macho/soquete
Conexão do cabo de terra	não disponível
Tipo de fixação	em válvula solenoide com parafuso autoajustável
Cor corpo	preto
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	PA
Material vedações	EPDM
Material corpo	PA
Material dos parafusos	Aço temperado