


# Placa cega VABB-L1-18

Cód. do item: 574482

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	19 mm
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificação	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	1.18 Nm
Peso do produto	50 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material placa cega	Liga de alumínio