



Ventosa de Bernoulli OGGB-60-G18-2

Cód. do item: 574563

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Ponto de conexão	superior/lateral
Diâmetro das garras	60 mm
Pressão operacional	0 bar...6 bar
Pressão de operação nominal	1 bar
Consumo de ar sob pressão de operação nominal	110 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controlado	Funcionamento lubrificado não admissível
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Nível de ruído no caso de pressão de operação nominal	65 dB(A)
Nível de ruído com pressão de operação nominal	78 dB(A)
Força de retenção sob pressão de operação nominal	10 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	1 N
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/8
Conexões alternativas	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio anodizado
Material do elemento distanciador	POM
Peso do produto	119 g