



Ventosa de Bernoulli OGGB-100-G18-2-Q

Cód. do item: 574566

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Indiferente
Ponto de conexão	superior/lateral
Diâmetro das garras	100 mm
Pressão operacional	0 bar...6 bar
Pressão de operação nominal	1 bar
Consumo de ar sob pressão de operação nominal	110 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento lubrificado não admissível
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Nível de ruído no caso de pressão de operação nominal	65 dB(A)
Nível de ruído com pressão de operação nominal	78 dB(A)
Força de retenção sob pressão de operação nominal	6 N
Força transversal sob pressão de operação nominal	12 N
Tipo de fixação	Com rosca fêmea
Conexão pneumática	G1/8
Conexões alternativas	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Liga de alumínio anodizado
Material do elemento distanciador	NBR POM
Peso do produto	210 g