


# Plugue NECU-S1W9-C2-ACO

Cód. do item: 574588

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	4-40 UNC-2B
Peso do produto	59 g
Interface Fieldbus	Soquete Sub-D, 9 pinos
Conexão elétrica 1	Soquete, Sub-D, 9 pinos
Conexão elétrica 2	Terminal aparafusado, blindável
Taxa de transmissão	1 Mbits/s
Díâmetro admissível do cabo	8 mm
Díâmetro permitido do cabo	8 mm
Seção transversal	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Umidade relativa do ar	75% a 25 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Material corpo	Reforçado com PC