


Placa alimentadora de pressão vertical VABF-L1-P3A3-G18

Cód. do item: 574593

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura do módulo	16 mm
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificação	Marca RCM c UL us - Recognized (OL)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. da fixação da válvula	0.65 Nm
Peso do produto	350 g
Conexão pneumática 1	G1/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa	Liga de alumínio